


Ваши руки свободны!

Биноклярная увеличительная лупа со сменными линзами и 2-LED подсветкой

Характеристики размеров линз: 85 мм x 28,5 мм
5 степеней увеличения: 1,0X > 1,5X > 2,0X > 2,5X > 3,5X

Сфера использования:


Устройство можно использовать для чтения книг, газет, рисования картин, изготовления изделий ручной работы, ремонта электроники, оценки цветов, миниатюрных пейзажей и т.д.




Характеристики:

1. Лупа используется для облегчения чтения книг и газет, рисования картин, изготовления изделий ручной работы, оценки цветов и миниатюрных пейзажей;
2. К данной лупе прилагаются пять удлиненных линз, использованием которых можно менять степень увеличения. Характеристики размеров новых линз: 85 мм x 28,5 мм. Имеется пять степеней увеличения: 1,0X, 1,5X, 2,0X, 2,5X, 3,5X;
3. В случае плохого освещения можно включить светодиодный источник света;
4. Рекомендуется отрегулировать угол наклона линзы и угол светодиодного освещения, чтобы источник света мог точно освещать поверхность рассматриваемого объекта и обеспечить более удобное использование;
5. Обычные увеличительные биноклярные лупы могут легко упасть во время использования, поскольку линза и светодиодный блок достаточно тяжелые. Данное устройство может полностью решить эту проблему. Если вам необходимо носить эту лупу в течение длительного времени, рекомендуется перевести дужки в режим оголовья, чтобы сделать работу комфортной;
6. Соединительные детали оправы и держателя линзы имеют абсолютно новую конструкцию, которая позволяет лучше закрепить держатель линзы и сохранить его устойчивость на всех углах, предотвратив его ослабление или падение при длительном использовании;
7. Усовершенствованный паз для линз позволяет вставлять линзы более плотно, чтобы они не упали во время тряски головы при ношении лупы;
8. В металлическом держателе для переносицы использована мягкая подкладка. Это позволяет носить устройство с комфортом и регулировать угол наклона в соответствии с индивидуальными потребностями. Устройство подходит для всех типов пользователей.

Указания по использованию:




Пожалуйста, извлеките изоляционный листок при первом использовании.



Угол светодиодного источника света является регулируемым.




Замена аккумуляторов.




МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:


- Пожалуйста, не кладите устройство на солнце, чтобы предотвратить возгорание.
- В целях безопасности, пожалуйста, не смотрите на солнце через лупу.
- При попадании грязи на линзу аккуратно протрите ее мягкой тканью, например, тканью для очков.
- Пожалуйста, не протирайте линзу жидкостью, такой как банановое масло, спирт, бензин и т.д.






Сменные линзы имеют пять разных степеней увеличения.




При вставке линзы пружинный зажим автоматически ее фиксирует.



Дужки для лупы можно заменить на оголовье, чтобы обеспечить более комфортное и плотное ношение.



Блок источника света можно извлечь из лупы для отдельного использования.



Линза и держатель имеют конструкцию с возможностью вращения вовнутрь и наружу.